

SIMPLEX mjuka hammare • Nylon; med förstärkt gjutjärnhölje och handtag av fiberglas

3708.060



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3708 är utrustad med nyloninsatser på varje sida. Denna vita insats (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det svarta förstärkta gjutjärnhöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brymotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3708.081).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med nyloninsatser (vita, hårda, mycket slitstarka, ingen flisning ens vid minusgrader, beständiga mot olja och fett) på båda sidor.
- Förstärkt gjutjärnhölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga.

Användningsområden

Justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, formkonstruktion, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, plåtbearbetning, reparation och underhållsarbete

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø		Dimension	Längd x Bredd x Höjd		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
60	150	410	410 x 150 x 68	1820	4030618303572	AAA905c002	21-04-09-16	3708.060

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."