

SIMPLEX mjuka hammare • TPE-soft / kompositgummi; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3712.030



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3712 finns med den populära insatskombinationen av TPE mjuk / kompositgummi. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshölet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbare och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 80 mm.

Användningsområden

För mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø	Dimension	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.	
								[mm]
30	90	300	300 x 90 x 34	457	4030618305736	AAA905c002	21-04-09-16	3712.030

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."