

SIMPLEX mjuka hammare • TPE-soft / koppar; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3714.040



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3714 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / koppar. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i SIMPLEX-gruppen, och den alstrar extremt hög slagkraft, men på ett sätt är den ändå skonsammare jämfört med en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / koppar (hård)
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm och D 40 mm.

Användningsområden

Anläggning, plåtbearbetning, montage / reparation i de automotive en vrachwagen branche

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

inlägg 2

- Koppar med plasthållare
- hård

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
									[mm]
40	115	325		325 x 115 x 40	1132	4030618305798	AAA905c002	21-04-09-16	3714.040

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."