

## SIMPLEX mjuka hammare • TPE-soft / superplastic; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3717.060



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3717 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / superplast. Den blå, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Superplastinsatsen (serie 3207) tillåter kraftigare slag än gummiinsatsen. Det är en medelhård plastinsats av strängsprutat och ytterst homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare.

Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 80 mm.

### Användningsområden

För mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbemontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

### Material

#### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

#### inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

#### inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

#### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

### Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Dimension		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
				Längd x Bredd x Höjd	[mm]				
60	150	410		Längd x Bredd x Höjd	[mm]	4030618305873	AAA905c002	21-04-09-16	3717.060

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."