

## SIMPLEX mjuka hammare • TPE-soft / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3718.040



## Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3718 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / nylon. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombinationen av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 80 mm.

## Användningsområden

Justering av arbetsstycken, montering av arbetsstycken med vassa kanter, husmontering, formkonstruktion, anläggning, hallkonstruktioner, stålkonstruktioner, utställningsbyggnad, plåtbearbetning, reparation och underhållsarbete

## Material

## Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

## inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

## inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

## Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

## Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	868	4030618305897	AAA905c002	21-04-09-16	3718.040

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."