

## SIMPLEX mjuka hammare • TPE-soft / mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

### 3719.050



#### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3719 finns med insatskombinationen av TPE mjuk / mjukmetall. Den blåa, mjuka TPE-insatsen (serie 3201) är den mjukaste insatsen av SIMPLEX-serien och ger kraftig stötdämpning vid arbeten, som kräver lätta slag. Till skillnad från konventionella gummihammare efterlämnar den inga oönskade svarta fläckar. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX mjukhammare med insatskombination av TPE mjuk (blå, mjuk, inga fläckar) / mjuk metall (silverfärgad, hård, värmebeständig)
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 60 mm.

#### Användningsområden

Rikttningsarbeten, formkonstruktion, anläggning, montering, reparations och underhållsarbete

#### Material

##### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

##### inlägg 1

- TPE mjuk, blå
- Inga märken
- mjukt

##### inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

##### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

#### Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Dimension		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
50	135	335	335 x 135 x 50	[mm]	1350	4030618305941	AAA905c002	21-04-09-16	3719.050

#### Överensstämmelse

##### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

##### Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

##### Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."