

## SIMPLEX mjuka hammare • Kompositgummi / TPE-mid; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

### 3723.050



#### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3723 finns med insatskombinationen av TPE medium / kompositgummi. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Versionen finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm

Produktgenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 80 mm.

#### Användningsområden

För mycket känsliga material, trädgård och markanläggning, golvkakling, naturstenarbete, möbelmontering, gipsväggkonstruktioner, fönster och dörrtillverkning, finsnickeri

#### Material

##### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

##### inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Lågt slitage

##### inlägg 2

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

##### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

#### Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	Dimension [mm]	Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
										3723.050
50	135	335			335 x 135 x 50	1210	4030618305989	AAA905c002	21-04-09-16	3723.050

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."