

SIMPLEX mjuka hammare • Kompositgummi / plast; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3726.030



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3726 inkluderar insatskombinationen av kompositgummi / plast. Genom ultralågt slitage, stötdämpning och luktfrihet erbjuder den medelhårda gummiinsatsen (serie 3202) en mycket längre brukstid än konventionella gummihammare. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Denna insatskombination täcker ett brett spektrum av applikationer. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av kompositgummi (svart, medelhård, stötdämpning, luktfri, lågt slitage) / plast (röd, hård, beständig mot olja och fett).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Användningsområden

Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

inlägg 1

- Kompositgummi, svart
- Medelhård
- Stötdämpning
- Luktfri
- Skonsam

inlägg 2

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig
- Universell

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø			Dimension			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
			Längd x Bredd x Höjd	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		455	4030618306016	AAA905c002	21-04-09-16	3726.030

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."