

SIMPLEX mjuka hammare • TPE-mid / soft metal; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3739.060



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3739 finns med insatskombination av TPE medium / mjukmetall. Den gråa, medelhårda TPE-insatsen (serie 3203) tål slagkrafter, som kan jämföras med den svarta gummiinsatsen. Skillnaden är, att den inte efterlämnar några oönskade svarta fläckar. Tillverkad av aluminium, den silverfärgade insatsen av mjuk metall (serie 3209) är hård, värmebeständig och en ersättning för en klassisk blyhammare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av TPE medium (grå, medelhård, inga fläckar) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 80 mm.

Användningsområden

Montage / reparation i de automotive en vrachtwagen branche, formkonstruktion, anläggning, husmontering

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

inlägg 1

- TPE medium, grå
- Inga märken
- Medelhård

inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø	Längd	Bredd	Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
60	150	410	410 x 150 x 60	1975	4030618306252	AAA905c002	21-04-09-16	3739.060

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."