

SIMPLEX mjuka hammare • Koppar / nylon; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3748.040



Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3748 inkluderar insatskombinationen av koppar / nylon. Kopparinsatsen (serie 3804) är den hårdaste insatsen i SIMPLEX-gruppen, och den alstrar extremt hög slagkraft, men på ett sätt är den ändå skonsammare jämfört med en stålhammare. Detta är ersättningen för en konventionell kopparhammare. Nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt slagkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 40 mm.

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av koppar (hård) / nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett).
- Förstärkt gjutjärnshölje med hög stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm och D 40 mm.
- Ersätter klassiska kopparhammare.

Användningsområden

Anläggning, plåtbearbetning, montage / reparatie in de automotive en vrachtwagen branche

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

inlägg 1

- Koppar med plasthållare
- hård

inlägg 2

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

Orderinformation

Ø		Dimension	Längd x Bredd x Höjd		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."