

## SIMPLEX mjuka hammare • Plast / superplastic; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

### 3767.050



#### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3767 levereras med en insatskombination av plast / superplast. Den röda plastinsatsen (serie 3206) är hård och också beständig mot olja och fett. Sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material är superplastinsatsen (serie 3207) en medelhård plastinsats, som är betydligt slitstarkare och hållbarare. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad väggjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 60 mm.

Produktgenskaper:

SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av plast (röd, hård, beständig mot olja och fett) / superplast (vit, medelhård, mycket hållbar).

- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Finns med D 30 mm till D 60 mm.

#### Användningsområden

Mångsidig användning, montering, reparations och underhållsarbete, plåtbearbetning, monteringsfärdiga huskonstruktioner, snickeriarbeten, byggnadsställningar, tältställningar

#### Material

##### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

##### inlägg 1

- Plast, röd
- hård
- Olje och fett beständig
- Universell

##### inlägg 2

- Superplast, vit
- Medelhård
- Mycket hållbar
- Slitstark

##### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

#### Orderinformation

Ø	Dimension	Längd x Bredd x Höjd	[mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
								335
50	135	335	335 x 135 x 50	1215	4030618306313	AAA905c002	21-04-09-16	3767.050

#### Överensstämmelse

##### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

##### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

##### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."