

## SIMPLEX mjuka hammare • Nylon / mjukmetall; med förstärkt gjutjärnshus och glasfiberskaft

3789.080



### Produktbeskrivning

SIMPLEX-serie 3789 levereras med insatskombinationen av nylon / mjukmetall. Den vita nyloninsatsen (serie 3208) erbjuder utmärkt stötkvalitet och kombinerar garanterat maximal styrka med unik hållbarhet. Den är sammansatt av strängsprutat och extremt homogent material. Jämfört med formsprutade plastinsatser är den därför betydligt slitstarkare och hållbarare och kommer aldrig att flisa ens vid minusgrader. Dessutom är den också beständig mot olja och fett. Den silverfärgade insatsen av mjukmetall (serie 3209) är tillverkad av aluminium och är hård, värmebeständig och en ersättning för den klassiska blyhammaren. Det svarta förstärkta gjutjärnshöljet erbjuder högre stabilitet tack vare ökad vägg tjocklek och stöd. Den ökade vikten säkerställer högre slagkraft. Det ytterst robusta och hållbara fiberglashandtaget ger exceptionellt brytmotstånd. Det är ergonomiskt konstruerat och inkluderar ett halkfritt handtag. Det har en jämn yta och är oorganiskt (okänsligt för fukt). I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen är alla komponenter utbytbara och kan monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- och resursbesparingar. Denna version finns i storlekar från D 30 mm till D 80 mm och som slägga (3789.081).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-mjukhammare med insatskombination av nylon (vit, hård, mycket slitstark, ingen flisning ens vid minusgrader, beständig mot olja och fett) / mjukmetall (silverfärgad, hård, värmebeständig).
- Förstärkt gjutjärnshölje med högre stabilitet ökar slagkraften genom högre vikt.
- Extra robust och hållbart fiberglashandtag med halkfritt handtag, oorganiskt (okänsligt för fukt).
- Alla komponenter kan bytas ut / monteras i efterhand, vilket medför stora kostnads- och resursbesparingar.
- Den finns i storlekar från D 30 mm till 80 mm och som slägga (3789.081).

### Användningsområden

Montage / reparation in de automotive en vrachtwagen branche, formkonstruktion, anläggning, husmontering

### Material

#### Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

#### inlägg 1

- Nylon, vit
- hård
- Lågt slitage
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

#### inlägg 2

- Mjukmetall, silver
- hård
- Värmetåligt

#### Huset

- Förstärkt gjutjärn, svart

### Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
80	175	490	490 x 175 x 80	3840	4030618305163	AAA905c002	21-04-09-16	3789.080

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."