

SIMPLEX handtag av glasfiber • med gummigrepp, för SIMPLEX mjuka hammare med förstärkt gjutstål

3844.081



Produktbeskrivning

SIMPLEX-handtag av fiberglas serie 3844 är kombinerade med SIMPLEX-mjukhammare med svart, förstärkt gjutjärnshölje i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Dessa ytterst robusta och hållbara handtag är extremt brottsäkra. De är vibrationsdämpande och ergonomiskt utformade och inkluderar ett halkfritt handtag. De har också en jämn yta och är oorganiska (okänsliga för fukt). De finns också som slägghandtag med en längd av 70 cm (för höljen med D 80 mm).

Produktegenskaper:

- SIMPLEX-handtag av fiberglas för SIMPLEX-mjukhammare med förstärkt gjutjärnshölje i storlekar från D 30 mm till D 80 mm
- Extra stabil och hållbar
- Extremt brottsäker
- Vibrationsdämpning
- Ergonomiskt utformad med ett halkfritt greppområde
- Jämn yta
- Oorganisk (okänslig för fukt)
- Den finns också som 70 cm långt slägghandtag

Material

Handtag

- Glasfiber med gummigrepp

Montering

Handtag av glasfiber får endast monteras i förstärkt hus i gjutstål

Mer information

Ytterligare produkter

- SIMPLEX hus i förstärkt gjutstål

Orderinformation

Ø	Längd x Bredd x Höjd [mm]	Dimension	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
							700
80	700	700 x 41 x 41	790	4030618301561	EAC428c022	21-04-91-06	3844.081

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."