

BASEPLEX-mjukhammare • Nylon / nylon med pressgjutet zinkhölje och trähandtag

3908.050



Produktbeskrivning

Samtidigt som den representerar prisingångsmodellen i produktlinjen, lever BASEPLEX onekligen upp till Halders höga kvalitetsstandarder. BASEPLEX-serie 3908 är utrustad med insatser av nylon på varje sida. Denna vita insats är något hårdare än den röda insatsen av cellulosaacetat och är slitstark. Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överlagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna. Trähandtaget är ergonomiskt och lackerat. Insatserna och handtaget kan bytas ut. Denna version finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:

- BASEPLEX-mjukhammare med nyloninsatser (vit, slitstark) på båda sidor.
- Prisingångsmodell i produktlinjen med bruklig Halder-kvalitet.
- Tillverkad av högkvalitativ pressgjuten zink levereras kroppen med ett överlagsskydd och en tekniskt avancerad hållare för insatserna.
- Ergonomiskt, lackerat trähandtag.
- Insatserna och handtaget kan bytas ut.
- Finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm

Användningsområden

Mångsidig användning, för kraftiga slag

Material

Handtag

- Trä

Inlägg

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Huset

- Zink gjutet

Orderinformation

Ø	Dimension		Längd x Bredd x Höjd	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
	[mm]	[mm]						
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."