

BASEPLEX slag · Nylon, vit

3988.050



Produktbeskrivning

BASEPLEX-nyloninsatsen (serie 3988) med sin hårdhet av ca 75 shore D är en extra hård insats. Den vita insatsen är något hårdare än den röda och dessutom slitstarkare. Den är beständig mot olja och fett. Denna Insats finns i storlekar från D 25 mm till D 50 mm.

Produktegenskaper:


- BASEPLEX-nyloninsats.
- Vit.
- Hård.
- Slitstark.
- Beständig mot olja och fett.
- Finns i storlekar från D25mm till D50mm.

Material

Insats

- Nylon, vit
- hård
- Mycket slitstarkt
- ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
- Olje och fett beständig

Orderinformation

Ø	Dimension Längd x Bredd x Höjd [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.nr.
50	55 x 55 x 32	70	4030618304258	AAA905c002	21-04-91-06	3988.050

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."