

Nyckelband • enligt DAN80

4218.C43



Produktbeskrivning

De används som skydd mot förlust av kullåspinnar.

Hållare karakteriseras genom dess lätta och elastiska konstruktion.

In addition to the standard versions, we also manufacture all other versions (various lengths) and designs (type [Fig.] 1 - 3) in compliance with the standard. All key ring variants (brass, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) are optionally available. Short delivery times are possible.

Material

Sladd

- Nylon, vit (enligt MIL-C-5040 Typ III)

nyckelring

- Rostfritt stål (according to DAN191C20)

Kabellucka

- Koppar, förzinkat genom galvanisering

Isolator

- Nylon (polyamid), gul

Mer information

Not

Ytterligare information på begäran.
Specialutförande på begäran.

Ytterligare produkter

- Hållare
- Nyckelband, enligt NSA5732

Ritning




Bild 1



Bild 2



Bild 3

Orderinformation

Dimension		Art.nr.
L		
+5		
-3		
[mm]	[g]	
with cable lug on both ends – Bild 3		
430	5,6	4218.C43

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."