


Distanser

EH 1007.400 - EH 1108.300




Produktbeskrivning

Detta monteringsselement är en del till T-spårssystemet.

Material

- Stål, sätthärdat, slipat

Ritning



Orderinformation

System	Dimension			[g]	Art.nr.
	d ₁	d ₂ [mm]	s		
V40	8,5	24,0	3	9	1007.400
V40	8,5	39,5	3	30	1007.500
V40	8,5	24,0	4	12	1007.600
V40	8,5	39,5	4	37	1007.700
V40	8,5	24,0	5	15	1007.800
V40	8,5	39,5	5	46	1007.900
V70/L12	13,0	39,5	3	27	1107.400
V70/L12	13,0	59,5	3	65	1107.500
V70/L12	13,0	39,5	4	36	1107.600
V70/L12	13,0	59,5	4	86	1107.700
V70/L12	13,0	39,5	5	44	1107.800
V70/L12	13,0	59,5	5	107	1107.900
V70/L12	13,0	39,5	10	85	1108.000
V70/L12	13,0	59,5	10	208	1108.100
V70/L12	13,0	39,5	20	170	1108.200
V70/L12	13,0	59,5	20	417	1108.300

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."