

## Stödvinkel

EH 1020.300 - EH 1121.500




### Produktbeskrivning

#### Material

- Gjutgods GG, fosfaterad, slipat

### Ritning



### Orderinformation

System	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Dimension				För bultar	y	[g]	Art.nr.
				h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>				
				[mm]				[mm]	[mm]		
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	167	1020.300
V40	38,0	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	303	1021.500
V70	37,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	770	1120.300
V70	66,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	1501	1121.500

### Överensstämmelse

#### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

#### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

#### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."