

Stödvinkel

EH 1120.400 - EH 1122.300




Produktbeskrivning

Material

- Gjutgods GG, fosfaterad, slipat

Ritning



Orderinformation

System	b	h ₁	Dimension				Position stöd	[g]	Art.nr.
			h ₃	h ₄	h ₅	h ₆			
[mm]									
V70	37	140	69	104	-	-	vänster	1546	1120.400
V70	37	200	69	104	139	174	vänster	1820	1120.500
V70	37	140	69	104	-	-	höger	1450	1121.000
V70	37	200	69	104	139	174	höger	1840	1121.100
V70	66	140	69	104	-	-	vänster	2970	1121.600
V70	66	200	69	104	139	174	vänster	3753	1121.700
V70	66	140	69	104	-	-	höger	2970	1122.200
V70	66	200	69	104	139	174	höger	3466	1122.300

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."