


Basplatta • V70eco, total dimension samma som pallet DIN 55201

EH 1200.700 - EH 1203.500



Produktbeskrivning

V70eco basplatta är en vidareutveckling av den etablerade V70 serien, optimerad i pris och kvalitet.

De är fullt kompatibla med det existerande V70 T-spår Systemet.

- Centrum till H6 tolerans och spår till H8 tolerans.
- Injustering av basplattan på maskinbordet med centrum och/eller centreringsspår.
- Fästhål med 100 mm delning.
- Höghållfast verktygsstål.

Tillgängliga alternativ (leveranstid 10 arbetsdagar):

- Ytterligare fixeringshål med 63 mm delning.
- Ytterligare fixeringshål med 125 mm delning.
- Yttre stopp.
- Med kopplingsringar för Halder Nollpunkt-System.

Material


- Verktygsstål, höghållfast

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.

Ritning



* Dessa toleranser gäller enbart för typer med utanpåliggande stopp.

Orderinformation

System	Dimension											Antal kopplingsringar nollpunktsystem (Valfritt)	Antal T-Spår	[kg]	Art.nr.	
	l ₁	b ₁	a ±0,02	b ₂ ±0,2	b ₃ ±0,02	c	d G6	l ₂ ±0,2	l ₃ ±0,02	l ₄	l ₅					y
V70	400	400	150	100	60	50	20	100	–	65	175	12	4	5 x 5	61	1200.700
V70	500	500	200	200	40	60	20	200	–	70	310	12	4	7 x 7	95	1200.800
V70	630	630	200	200	35	70	25	200	–	70	340	16	4	9 x 9	150	1200.900
V70	500	400	150	100	60	50	20	200	40	70	310	12	4	5 x 7	77	1203.300
V70	630	500	200	200	40	60	20	200	35	70	340	12	4	7 x 9	120	1203.500

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."