

Vinklat stöd höger/vänster

EH 1548.700 - EH 1648.800




Produktbeskrivning

Material

- Stål, sätthärdat, slipat

Ritning



D1 (mm)	n x T (mm)	X
40-330	1x50= 50	190
140-430	2x50=100	240
240-530	3x50=150	290
340-630	4x50=200	340
440-730	5x50=250	390
540-830	6x50=300	440
640-930	7x50=350	490
740-1030	8x50=400	540
840-1130	9x50=450	590

Orderinformation

System	Dimension				[g]	Art.nr.
	b ₁	d ₁	s	a		
höger – Bild 2						
L12	48	12	18	15	1296	1548.700
L16	53	16	20	17	1437	1648.700
vänster – Bild 1						
L12	48	12	18	15	1308	1548.800
L16	53	16	20	17	1431	1648.800

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."