

Positioneringsstycke · slät

EH 1586.



Produktbeskrivning

Material

Inlägg

- Härdmetall

Kropp

- Verktogsstål, härdat

Ritning




Bild 1





Bild 2





Bild 3






Bild 4



Orderinformation

d ₁	d ₂	l ₁	Dimension				b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	[g]	Art.nr.
			l ₂	l ₃	l ₄	[mm]						
slät, på båda sidor – Bild 1												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44-0,05	–	21,4	–	395	1586.070	
slät, på båda sidor / bredden kortad – Bild 2												
M12	–	40	20±0,01	–	–	44	29	21,4	6,4	324	1586.071	
slät, på båda sidor / hög version – Bild 3												
M12	–	80	40	–	40	44-0,10	–	51,4	–	1601	1586.072	
räfflad och slät – Bild 4												
M12	12	42	20±0,01	2	–	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."