

Positioneringsstycke · slät

EH 1586.



Produktbeskrivning

Material

Inlägg

- Härdmetall

Kropp

- Verktogsstål, härdat

Ritning




Bild 1





Bild 2





Bild 3






Bild 4



Orderinformation

| d ₁ | d ₂ | l ₁ | Dimension | | | | b ₁ | b ₂ | h ₁ | h ₂ | [g] | Art.nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|
| | | | l ₂ | l ₃ | l ₄ | [mm] | | | | | | |
| slät, på båda sidor – Bild 1 | | | | | | | | | | | | |
| M12 | – | 40 | 20±0,01 | – | – | 44-0,05 | – | 21,4 | – | 395 | 1586.070 | |
| slät, på båda sidor / bredden kortad – Bild 2 | | | | | | | | | | | | |
| M12 | – | 40 | 20±0,01 | – | – | 44 | 29 | 21,4 | 6,4 | 324 | 1586.071 | |
| slät, på båda sidor / hög version – Bild 3 | | | | | | | | | | | | |
| M12 | – | 80 | 40 | – | 40 | 44-0,10 | – | 51,4 | – | 1601 | 1586.072 | |
| räfflad och slät – Bild 4 | | | | | | | | | | | | |
| M12 | 12 | 42 | 20±0,01 | 2 | – | 44-0,05 | 24 | 21,4 | 13,4 | 407 | 1586.073 | |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."