

Positioneringsstycke • med monteringsgंगा

EH 1586.



Produktbeskrivning

Material


Inlägg

- Hårdmetall

Kropp

- Verktogsstål, härdat

Ritning



Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃	Dimension				h ₁	h ₂	h ₃	[g]	Art.nr.	
						b ₁ -0,05	b ₂ -0,05	b ₃	b ₄						
[mm]															
gångat hål på båda sidor – Bild 1															
M12	M5	-	40	20	2	44	28	18	18	21,4	11	11,0	379	1586.080	
räfflad och gångat hål – Bild 2															
M12	M5	12	42	20	2	44	28	24	18	21,4	11	13,4	397	1586.081	
slät och gångat hål – Bild 3															
M12	M5	-	40	20	2	44	28	-	18	21,4	11	-	397	1586.082	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."