


Kombinationsspännlist

EH 1586.



Produktbeskrivning

Kombinationsspännaren har 3 sätt att spänna fast / stödja arbetsstycket:

- Flytande läge

Flytande läge används för att spänna och stödja ytterligare punkter på komponenter.

- Centrering läge

Spännarens back flyttar sig synkroniserat. Arbetsstyckets mittaxel förblir oförändrad även om ytterdiametrarna är modifierade.


- Maskin skruvstycke

När detta läge väljs är en av backarna låst på plats på spännblocket. Den andra backen förblir rörlig.

Material

- Verktygsstål, härdat

Ritning




Flytläge

Maskinskruvstödsläge

Orderinformation

	[kg]	Art.nr.
	5	1586.400

Tillbehör

	Antal lokaliseringsskruvar M12 x 45	Antal skruvar med huvud M12 x 45	[g]	Art.nr.
Fästsruvar till spännskena				
	2	1	203	1586.401

Överensstämmelse

För detaljerad överensstämmelseinformation, välj önskat artikelnummer.