

## Distanser

EH 1617.400 - EH 1617.900




## Produktbeskrivning

För L-12 hål och styrpinnsystem användes brickorna EH 1107.400 -1108.300.

## Material

- Stål, sätthärdat, slipat

## Ritning



## Orderinformation

System	Dimension		[g]	Art.nr.
	d [mm]	s		
L16	39,5	3	24	1617.400
L16	59,5	3	62	1617.500
L16	39,5	4	30	1617.600
L16	59,5	4	79	1617.700
L16	39,5	5	40	1617.800
L16	59,5	5	99	1617.900

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."