

Trappformad back

EH 1701.



Produktbeskrivning

- Höga och trappformade sidor med gänga paralleller
- Polerade spännytor
- Extra gängor på sidan för att montera HD backarna
- Fästen för klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) på sidan av backen

Material

- Stål, härdat

Ritning





Bild 1

Bild 2

Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension [mm]							[g]	Art.nr.
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Back, fast – Bild 1									
125	124,4	92	43	34	39,5	20	24	3000	1701.100
Back, rörlig – Bild 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s ₁	0 - 58	0 - 173	0 - 308
Spännvidd s ₂	0 - 111	50 - 225	4 - 361

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."