


Grundbackar • hård

EH 1701.



Produktbeskrivning

- En sida slät och polerad, en sida räfflad
- Extra gängor paralleller och att fästa utbytbara backar (art. nr. 1701.250 -1701.280) på den släta sidan
- Fästen för klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) på båda sidor om backen

Material

- Stål, härdat

Ritning




Bild 1





Bild 2

Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension					[kg]	Art.nr.
	b	l ₁	l ₂ [mm]	h	c		
Back, fast – Bild 1							
125	124,4	88	30	39,5	24	3	1701.120
Back, rörlig – Bild 2							
125	124,4	76	50	39,5	24	3	1701.130

Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s ₁	0 - 58	0 - 173	0 - 308
Spännvidd s ₂	0 - 111	50 - 225	4 - 361

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."