


Vridbara backar • rörliga

EH 1701.




Produktbeskrivning

- En sida slät och polerad, andra sidan räfflad
- Vridbar 360°
- Använd tillsammans med härdade grundbackar (art. nr. 1701.120)
- Lämplig för påsnäppbara paralleller (art. nr. 1701.190 - 1701.200)

Material

- Stål, härdat



Ritning



Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension				h	c	[kg]	Art.nr.
	b	l ₁	l ₂ [mm]					
Back, rörlig	125	124,4	84	62	39,5	24	3	1701.180

Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s ₁	0 - 45	0 - 161	0 - 296
Spännvidd s ₂	0 - 99	38 - 213	0 - 349

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."