


Huvudback insats

EH 1701.



Produktbeskrivning

- Högtryckssidan på backen härdad
- Extra gänga för montering av utbytbara backar
- Polerad spännytan
- Fästen för klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) på backens högtryckssida

Material

- Stål

Ritning




Bild 1





Bild 2

Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension [mm]							[kg]	Art.nr.
	b	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Back, fast – Bild 1									
125	126	85	32	77	58	20	24	4	1701.140
Back, rörlig – Bild 2									
125	126	80	32	52	58	20	24	4	1701.150

Användningsexempel



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spännvidd s ₁	66 - 126	71 - 243	66 - 376
Spännvidd s ₂	0 - 107	47 - 224	0 - 357

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."