

Påsnäppbara Paralleller • klick

EH 1701.




Produktbeskrivning

- För noggrann höjdställning av arbetsstycket
- Höjd slipad
- Snäppbara, med skuvfäste
- Till backarnas höga sidor
- Levereras i par

Material

- Fjäderstål, härdat

Ritning



Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension					[g]	Art.nr.
	b ₁	b ₂	l [mm]	h ₁	h ₂		
125	125	88	3	35	12,25	250	1701.190
125	125	88	3	20	12,25	186	1701.200

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."