

Stödback

EH 1702.



Produktbeskrivning

- För montering av olika gripbultar (art. nr. 1702.710-1702.780) eller ett universal gripset (art. nr. 1702.600)
- För tre-punkts fastspänning
- Ytan fram kan användas som spännyta (härdad och polerad) Levereras utan gripbultar eller gripset

Material

- Stål, härdat

Ritning




Bild 1




Bild 2

Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension				Art.nr.
	b	l [mm]	h	c	
Back, fast – Bild 1					
125	189	104	20	24	3 kg 1702.100
Back, rörlig – Bild 2					
125	97	73	20	24	1200 g 1702.300

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."