

Hållare • till fjädrande tryckstift
EH 22045.



Produktbeskrivning

Hållare används för att montera tryckstiften från sidan. Kultrycks kruvar, trycks kruvar, stifts kruvar eller liknande kan också skruvas in i gängen. Monteringsgången är placerad 90° mot monteringsriktningen i hållaren. De slitsade hålen möjliggör exakt positionering av hållaren under installationen.


Material

- Rostfritt stål 1.4308, precisionsgjutning, mattblästrad

Montering

Slitsade hål finns för montering av hållaren. Detta gör att den kan placeras exakt i längdriktningen. Monteringsgången, t.ex. för en fjädrande tryckstift, är kontinuerlig. Detta innebär att en låsmutter kan användas för att säkra den efter justering.

Ritning



Orderinformation

Dimension										För bultar		Art.nr.
d ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	[mm]	[g]	
dubbelsidig												
M 4	8	3	2,5	9,5	6	16	1,5	25	7	M3	5	22045.0004
M 5	10	4	3,5	12,0	8	20	2,0	32	8	M4	9	22045.0005
M 6	12	5	4,0	15,0	10	24	2,5	38	10	M5	15	22045.0006
M 8	16	6	5,0	18,5	12	30	3,0	47	13	M6	35	22045.0008
M10	20	8	6,0	23,0	15	38	4,0	60	16	M8	58	22045.0010

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."