

Spännpinne • självlåsande med kompenserande grepp EH 22360.



Produktbeskrivning

Används för att låsa och samtidigt koppla ihop tunnväggiga plattor. Spännlängd 5mm, för skydd, täckning, stänga dörrar etc.
Alla modeller är rostbeständiga.
Modell med ergonomiskt grepp.

Material

Bult

- Rostfritt stål 1.4305

Handtag

- Thermoplast PA 6, grå

Fjäder

- Rostfritt stål

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

Mer information


Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar , för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar , med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare


Ritning



Orderinformation

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁	Dimension							Lokali- serings hål H11 [mm]	Spännkraft max. [N]	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ lös			min.	max.		
[mm]														
6	0 – 5	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	16	-30	80	22	22360.0010
6	5 – 10	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	18	-30	80	23	22360.0012
8	0 – 5	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	16	-30	80	24	22360.0020
8	5 – 10	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	18	-30	80	26	22360.0022
10	0 – 5	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	21	-30	80	48	22360.0030
10	5 – 10	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	23	-30	80	51	22360.0032
12	0 – 5	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	21	-30	80	51	22360.0040
12	5 – 10	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	23	-30	80	55	22360.0042

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."