

Hållare

EH 22400.



Produktbeskrivning

Dessa hållare är till för att inte kullåspinnarna t. ex EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380., även EH 22360., och kulpinne EH 22400. går förlorade.

Material

Fästring

- Rostfritt stål

Ögla

- Rostfritt stål
- Mässing, tennpläterad

Hållare

- Rostfritt stål
- Termoplast PA 6, grå
- Termoplast PUR, svart, med gänga

Beläggning hållare

- utan beläggning
- Termoplast PA6, svart, belagd
- Termoplast PA6, klar, belagd
- Termoplast PVC överdragen, grön (transparent)
- Termoplast PA6, grå
- Termoplast PUR, svart

Montering

Fäst klämman (bild 5/6) på kullåspinnen med en mjuk hammare, demonteras genom att bända med en skruvmejsel.
Termoplastversion (bild 7): kapa utstickande ändar efter montage
Spiralformade hållaren (bild 8) har en mycket effektiv arbetsräckvidd.

Mer information









Not

Specialutförande på begäran.
Modeller bild 3 och bild 4 motsvarar MIL-DTL-83420.

Ytterligare produkter

- Hållare, för gängad låspinne
- Nyckelband, enligt DAN80
- Nyckelband, enligt NSA5732

Ritning



Orderinformation

l	Dimension		Passar till storlek [mm]	max. [°C]	[g]	Art.nr.
	l_1	l_2 max.				
[mm]						
rostfritt stål, hållare med 2 ringar – Bild 1, Thermoplast PA6, svart, belagd						
150	–	–	–	80	7,8	22400.0940 ¹⁾
200	–	–	–	80	8,4	22400.0941 ¹⁾
300	–	–	–	80	9,7	22400.0943 ¹⁾
rostfritt stål, hållare med ring och ögla – Bild 2, Thermoplast PA6, svart, belagd						
150	–	–	–	80	7,7	22400.0945 ¹⁾
200	–	–	–	80	7,5	22400.0946 ¹⁾
300	–	–	–	80	8,6	22400.0948 ¹⁾
rostfritt stål, hållare med 2 ringar – Bild 1, Termoplast PA6, klar, belagd						
150	–	–	–	80	7,8	22400.0950 ¹⁾
200	–	–	–	80	8,4	22400.0952 ¹⁾
300	–	–	–	80	9,7	22400.0956 ¹⁾

¹⁾ Ej för kulläspinne - enkelt utförande

²⁾ För kulläspinnar, enkelt utförande

l	Dimension		Passar till storlek [mm]	max. [°C]	[g]	Art.nr.
	l ₁ [mm]	l ₂ max.				
rostfritt stål, hållare med ring och ögla – Bild 2, Termoplast PA6, klar, belagd						
150	–	–	–	80	7,7	22400.0960 ¹⁾
200	–	–	–	80	7,5	22400.0962 ¹⁾
300	–	–	–	80	8,6	22400.0966 ¹⁾
Hållare med 2 öglor, möjlig att skruvas fast – Bild 7, Termoplast PA6, grå						
150	–	–	–	80	1,8	22400.0970
250	–	–	–	80	2,4	22400.0974
rostfritt stål, hållare med 2 ringar – Bild 1, utan beläggning						
150	–	–	–	250	7,4	22400.0930 ¹⁾
200	–	–	–	250	7,9	22400.0931 ¹⁾
300	–	–	–	250	8,9	22400.0933 ¹⁾
rostfritt stål, hållare med ring och ögla – Bild 2, utan beläggning						
150	–	–	–	250	6,6	22400.0935 ¹⁾
200	–	–	–	250	7,0	22400.0936 ¹⁾
300	–	–	–	250	8,0	22400.0938 ¹⁾
rostfritt stål, med fästlikar, rektangulär och stoppring – Bild 3, Termoplast PVC överdragen, grön (transparent)						
150	–	–	–	80	11,0	22400.1301 ¹⁾
200	–	–	–	80	12,0	22400.1302 ¹⁾
300	–	–	–	80	14,0	22400.1303 ¹⁾
rostfritt stål, med fästlikar, ögla och stoppring – Bild 4, Termoplast PVC överdragen, grön (transparent)						
150	–	–	–	80	11,0	22400.1311 ¹⁾
200	–	–	–	80	12,0	22400.1312 ¹⁾
300	–	–	–	80	14,0	22400.1313 ¹⁾
rostfritt stål, med hållklämma och ögla – Bild 5, Termoplast PA6, klar, belagd						
150	–	–	5/ 6	80	6,2	22400.1001 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,1	22400.1021 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,2	22400.1041 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1061 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	6,8	22400.1002 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,7	22400.1022 ²⁾
200	–	–	12/16	80	8,9	22400.1042 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1062 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,0	22400.1003 ²⁾
300	–	–	8/10	80	8,9	22400.1023 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1043 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1063 ²⁾
rostfritt stål, med hållklämma och ögla – Bild 5, Termoplast PA6, svart, belagd						
150	–	–	5/ 6	80	6,2	22400.1101 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,1	22400.1121 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,2	22400.1141 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1161 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	6,8	22400.1102 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,7	22400.1122 ²⁾
200	–	–	12/16	80	8,9	22400.1142 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1162 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,0	22400.1103 ²⁾
300	–	–	8/10	80	8,9	22400.1123 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1143 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1163 ²⁾



1) Ej för kullåspinne - enkelt utförande

2) För kullåspinnar, enkelt utförande

l	Dimension		Passar till storlek [mm]	🌡️ max. [°C]	🏋️ [g]	Art.nr.
	l ₁ [mm]	l ₂ max. [mm]				
rostfritt stål, med hållklämma och ögla – Bild 5, utan beläggning						
150	–	–	5/ 6	250	5,8	22400.1201 ²⁾
150	–	–	8/10	250	6,7	22400.1221 ²⁾
150	–	–	12/16	250	7,9	22400.1241 ²⁾
150	–	–	20/25	250	11,0	22400.1261 ²⁾
200	–	–	5/ 6	250	6,3	22400.1202 ²⁾
200	–	–	8/10	250	7,2	22400.1222 ²⁾
200	–	–	12/16	250	8,4	22400.1242 ²⁾
200	–	–	20/25	250	11,0	22400.1262 ²⁾
300	–	–	5/ 6	250	7,3	22400.1203 ²⁾
300	–	–	8/10	250	8,2	22400.1223 ²⁾
300	–	–	12/16	250	9,5	22400.1243 ²⁾
300	–	–	20/25	250	13,0	22400.1263 ²⁾
rostfritt stål, med hållklämma och låsring – Bild 6, Termoplast PA6, klar, belagd						
150	–	–	5/ 6	80	6,3	22400.1011 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,3	22400.1031 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,4	22400.1051 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1071 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	7,0	22400.1012 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,8	22400.1032 ²⁾
200	–	–	12/16	80	9,0	22400.1052 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1072 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,2	22400.1013 ²⁾
300	–	–	8/10	80	9,0	22400.1033 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1053 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1073 ²⁾
rostfritt stål, med hållklämma och låsring – Bild 6, Thermoplast PA6, svart, belagd						
150	–	–	5/ 6	80	6,3	22400.1111 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,3	22400.1131 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,4	22400.1151 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1171 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	7,0	22400.1112 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,8	22400.1132 ²⁾
200	–	–	12/16	80	9,0	22400.1152 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1172 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,2	22400.1113 ²⁾
300	–	–	8/10	80	9,0	22400.1133 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1153 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1173 ²⁾
rostfritt stål, med hållklämma och låsring – Bild 6, utan beläggning						
150	–	–	5/ 6	250	5,9	22400.1211 ²⁾
150	–	–	8/10	250	6,8	22400.1231 ²⁾
150	–	–	12/16	250	8,0	22400.1251 ²⁾
150	–	–	20/25	250	11,0	22400.1271 ²⁾
200	–	–	5/ 6	250	6,4	22400.1212 ²⁾
200	–	–	8/10	250	7,3	22400.1232 ²⁾
200	–	–	12/16	250	8,5	22400.1252 ²⁾
200	–	–	20/25	250	12,0	22400.1272 ²⁾

¹⁾ Ej för kullåspinne - enkelt utförande









²⁾ För kullåspinnar, enkelt utförande

l	Dimension		Passar till storlek	 max. [°C]	 [g]	Art.nr.
	l ₁	l ₂ max.				
300	–	–	5/ 6	250	7,4	22400.1213 ²⁾
300	–	–	8/10	250	8,6	22400.1233 ²⁾
300	–	–	12/16	250	9,5	22400.1253 ²⁾
300	–	–	20/25	250	13,0	22400.1273 ²⁾
spiralform, med fästringar – Bild 8, Thermoplast PUR, svart						
–	100	600	–	80	15,0	22400.0980 ¹⁾
–	200	1200	–	80	16,0	22400.0982 ¹⁾

¹⁾ Ej för kullåspinne - enkelt utförande

²⁾ För kullåspinnar, enkelt utförande

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."