

Tryckplatta • plast
EH 22570.

Produktbeskrivning

Tryckplattorna i plast (EH 22570) kan kombineras med gängstift EH 22570.

Material


- Thermoplast (POM), svart, matt

Mer information

Ytterligare produkter

- Gängstift, med kultapp
- Uppläggningselement, med kontaktyta i plast, pendlande


Ritning



Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension		h ₁	h ₂	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	För Gängstift EH 22570. [mm]	min. max.		[g]	Art.nr.
		d ₃	e					[°C]			
[mm]											
15	4,5	8,6	3,6	7,6	2,5	3,5	M 6	-30	80	1,1	22570.0014
15	6,1	8,6	2,5	7,6	2,5	3,5	M 8	-30	80	1,0	22570.0015
18	6,1	10,8	4,2	9,2	2,5	3,5	M 8	-30	80	1,7	22570.0017
18	7,8	10,8	3,4	9,2	2,5	3,5	M10	-30	80	2,0	22570.0018
21	6,1	12,8	5,0	10,0	3,0	3,5	M 8	-30	80	3,0	22570.0019
21	7,8	12,8	4,3	10,0	3,0	3,5	M10	-30	80	2,6	22570.0020
21	9,4	12,8	3,4	10,0	3,0	3,5	M12	-30	80	2,4	22570.0021
25	6,1	13,0	5,5	10,5	3,0	3,5	M 8	-30	80	4,0	22570.0023
25	7,8	13,0	4,6	10,5	3,0	3,5	M10	-30	80	3,6	22570.0024
25	9,4	13,0	3,6	10,5	3,0	3,5	M12	-30	80	3,4	22570.0025
32	6,1	14,0	6,0	11,0	3,0	3,5	M 8	-30	80	6,4	22570.0032
32	7,8	14,0	5,0	11,0	3,0	3,5	M10	-30	80	5,0	22570.0033
32	9,4	14,0	4,2	11,0	3,0	3,5	M12	-30	80	5,0	22570.0034
40	6,1	16,0	8,0	13,0	4,0	3,5	M 8	-30	80	11,0	22570.0040
40	7,8	16,0	7,0	13,0	4,0	3,5	M10	-30	80	10,0	22570.0041
40	9,4	16,0	6,2	13,0	4,0	3,5	M12	-30	80	10,0	22570.0042

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."