

Stödben • Stöddämpning

EH 22594.



Produktbeskrivning

Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben. Dessa stödben med gummifot har en ljuddämpande effekt, och förhindrar skador på den stödjande ytan.

Material

Kropp

- NBR

Skruv

- Stål, förzinkat genom galvanisering

skiva

- Stål, förzinkat genom galvanisering

Mer information

Ytterligare produkter

- Gummikudde, cylindrisk
- Gummikudde, konisk
- Gummikudde, avkortad konform

Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3

Orderinformation

d ₁	l	Dimension				SW	Max. last kapacitet med statisk last max. [N]	 min. max. [°C]		 [g]	Art.nr.
		d ₂	h ₁	h ₂	[mm]						
19	30	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	12	22594.0005	
19	45	M 6	14	1,5	3	240	-30	120	14	22594.0010	
25	30	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	18	22594.0015	
25	45	M 6	16	1,5	3	540	-30	120	21	22594.0020	
32	40	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	37	22594.0025	
32	65	M 8	18	2,0	4	840	-30	120	44	22594.0030	
38	40	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	50	22594.0035	
38	65	M 8	20	2,0	4	920	-30	120	58	22594.0040	
50	45	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	98	22594.0045	
50	70	M10	22	2,5	5	2500	-30	120	111	22594.0050	
64	45	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	165	22594.0055	
64	70	M10	26	2,5	5	3700	-30	120	177	22594.0060	

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."