

Positioneringstapp · delvis DIN 6321 (gammal norm)

EH 22630.



Produktbeskrivning

Används som stopp eller uppläggningsyta.
Lagerytan har ingen centrum.

Material


- Verktygsstål, härdat, slipat

Mer information

Ytterligare produkter

- Positioneringstapp, DIN 6321

Ritning




Orderinformation

d ₁	Dimension			l	Lokaliserings hål	[g]	Art.nr.
	h h9	d ₂ n6	[mm]		D ₁ H7		
DIN 6321 gammal norm							
6	5,0	4	6,0	4	1,8	22630.0001	
10	8,0	6	8,0	6	6,2	22630.0002	
16	5,0	8	10,0	8	11,0	22630.0003	
16	13,0	8	10,0	8	24,0	22630.0004	
25	8,0	12	14,0	12	41,0	22630.0005	
25	20,0	12	14,0	12	88,0	22630.0006	
40	13,0	20	20,0	20	171,0	22630.0007	
40	32,0	20	20,0	20	358,0	22630.0008	
Mellanliggande storlekar							
6	2,5	4	6,5	4	1,2	22630.0110	
6	4,5	4	8,5	4	1,9	22630.0112	
8	4,0	5	8,0	5	3,1	22630.0116	
8	7,0	5	8,0	5	4,2	22630.0118	
10	4,5	6	8,5	6	4,4	22630.0120	
12	6,0	6	10,0	6	7,6	22630.0124	
12	10,0	6	10,0	6	11,0	22630.0126	
20	6,0	10	12,0	10	21,0	22630.0130	
20	12,0	10	12,0	10	36,0	22630.0132	
25	30,0	12	14,0	12	124,0	22630.0135	

d ₁	Dimension			l	Lokaliserings hål D ₁ H7 [mm]	[g]	Art.nr.
	h h9 [mm]	d ₂ n6					
30	25,0	16		20,0	16	164,0	22630.0137
30	40,0	16		20,0	16	248,0	22630.0140
30	50,0	16		20,0	16	305,0	22630.0144
30	65,0	16		20,0	16	385,0	22630.0148
30	80,0	20		20,0	20	485,0	22630.0152
30	100,0	20		20,0	20	594,0	22630.0156

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."