

## Pendelupplägg • justerbart

EH 22740.



## Produktbeskrivning

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

## Material

## Kula

- Kullagerstål, härdad
- Rostfritt stål 1.3541, förnicklad

## Kropp

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
- Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat

## Mutter

- Stål, svartoxiderat (ISO 4035)
- rostfritt stål

## Mer information

## Not

Kula säkrad mot vridning  
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Specialutförande på begäran.

## Ritning




Bild 1





Bild 2

## Orderinformation

d <sub>1</sub>	l	Dimension			e	kulans diameter	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Åtdragnings moment max. [Nm]	[g]	Art.nr.
		l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	[mm]						
<b>Med slät kula, plan yta – Bild 1, Värmebehandlat stål</b>										
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0013	
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0016	
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0017	
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0024	
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0030	
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0036	
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0046	
<b>Med slät kula, plan yta – Bild 1, rostfritt stål</b>										
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0113	
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0116	
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22740.0117	
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	131	22740.0124	
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	277	22740.0130	
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	471	22740.0136	
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	975	22740.0146	
<b>Med räfflad kula, kulan räfflad – Bild 2, Värmebehandlat stål</b>										
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0313	
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0316	
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22740.0317	
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	130	22740.0324	
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	276	22740.0330	
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	472	22740.0336	
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	920	22740.0346	

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."