

Positioneringssensorer · räfflad, pneumatisk

EH 22800.



Produktbeskrivning

För inbyggnad i fixturer som positioneringskontroll för ojämna arbetsstycken.
En stabil noggrannhet av 0,005 mm vid arbetstryck 2,5 bar.
Lägeskontrollen mäts via tryckluftmätaren som kopplas till övervakningsenheten (Ref. No. 22800.0701).

Material

Tätning

- PVC

Stopplist

- Stål, svartoxiderat

Kula

- Kullagerstål, härdat

Kropp

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Säkringsnippel

- Mässing

Mer information


Not

Ytterligare information på begäran.


Ytterligare produkter

- Övervakningsenhet , till positioneringssensorer, pneumatiska


Ritning



Orderinformation

Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	 [g]	Art.nr.
Med stopplist		
15	321	22800.0410

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."