

## Övervakningsenhet • till positioneringssensorer, pneumatiska

EH 22800.



### Produktbeskrivning

Övervakningsenheten används tillsammans med positioneringssensor (EH 22800.). Tillsammans med positioneringssensorerna, gör de bakåtriktade tryckluftssensorer möjligt att kontrollera arbetsstyckets position.

### Material


**Huset**  
• plast

### Mer information

#### Not

Ytterligare information på begäran.

### Ritning



### Orderinformation

Arbetsstryck [bar]	[g]	Art.nr.
0 – 10	162	22800.0701

Tillbehör

	L [mm]	D [mm]	W [g]	Art.nr.
<b>cirkulär anslutningskabel för anslutning av baktrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)</b>				
	2000	-	84,0	22800.0702
<b>installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggdjöcklek 5 mm)</b>				
	-	-	26,0	22800.0703
<b>strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt</b>				
	1500	-	100,0	22800.0704
<b>tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändigt gänga dubbelsidig</b>				
	-	-	22,0	22800.0710
<b>anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)</b>				
	-	-	17,0	22800.0711
<b>pneumatisk slang Ø 4 mm</b>				
	5000	4	43,0	22800.0712
<b>instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm</b>				
	-	-	4,7	22800.0713
<b>T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm</b>				
	-	-	7,6	22800.0714
<b>Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm</b>				
				

## Överensstämmelse

För detaljerad överensstämmelseinformation, välj önskat artikelnummer.