

Övervakningsenhet • till positioneringssensorer, pneumatiska EH 22800.



Produktbeskrivning

Övervakningsenheten används tillsammans med positioneringssensor (EH 22800.). Tillsammans med positioneringssensornerna, gör de bakåtriktade tryckluftssensorer möjligt att kontrollera arbetsstyckets position.

Material


Huset
• plast

Mer information

Not

Ytterligare information på begäran.

Ritning



Orderinformation

Arbetsstryck [bar]	[g]	Art.nr.
0 – 10	162	22800.0701

Tillbehör

	L [mm]	D [mm]	☒ [g]	Art.nr.
cirkulär anslutningskabel för anslutning av baktrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)				
	2000	-	84,0	22800.0702
installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggdjöcklek 5 mm)				
	-	-	26,0	22800.0703
strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt				
	1500	-	100,0	22800.0704
tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändigt gänga dubbelsidig				
	-	-	22,0	22800.0710
anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)				
	-	-	17,0	22800.0711
pneumatisk slang Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm				
	-	-	4,7	22800.0713
T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm				
	-	-	7,6	22800.0714
Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm				
				

Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.