

Nivåfönster

EH 22860.



Produktbeskrivning

För behållare utan övertryck.

Material

Tätningring

- Resistent mot olja och bensin

Reflektor

- Plast, vit

Axelmutter

- Aluminium Al


Nivåfönster

- Plexiglas (PMMA) glasklar

Montering

Kan monteras utan gängor i borrhål \varnothing H11.
Tätas genom att dra åt muttern.


Ritning




Orderinformation

Storlek (tittöppning) d_1	Dimension							Lokali- serings hål D H11 [mm]	Temperatur		Vikt [g]	Art.nr.
	d_2	d_3	x ~ [mm]	l_1	b min.	h	e		min.	max.		
Utan oljenivå- markeringsmärke												
16	25	2,2	15	3,5	9	-	21,0	20	-20	70	9,1	22860.0016
22	35	3,0	15	4,5	10	-	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0022
32	45	3,0	18	5,5	12	-	40,0	38	-20	70	34,0	22860.0032
50	64	3,0	22	5,5	14	-	58,5	58	-20	70	87,0	22860.0050
Med oljenivå- markeringsmärke												
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21,0	20	-20	70	9,2	22860.0116
22	35	3,0	15	4,5	10	6	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0122
32	45	3,0	18	5,5	12	8	40,0	38	-20	70	33,0	22860.0132
50	64	3,0	22	5,5	14	10	58,5	58	-20	70	85,0	22860.0150

Tillbehör

	Storlek (tittöppning) d ₁	Dimension		[g]	Art.nr.	
		[mm]	d h9			e
Monteringsverktyg						
	16		2,0	21,0	16	22860.0816
	22		2,8	30,0	30	22860.0822
	32		2,8	40,0	36	22860.0832
	50		2,8	58,5	49	22860.0850

Användningsexempel



Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.