


Muttrar för T-spår • DIN 508, halvfabrikat EH 23010.




Produktbeskrivning

Dessa muttrar för T-spår (spårmuttrar) som är halvfabrikat tillverkas enligt DIN 508. Räckvidden utvidgas med andra dimensioner som inte ingår i DIN.

Material

- Värmebehandlat stål, blank
- Rostfritt stål 1.4301

Ritning



Orderinformation

T-spår storlek [mm]	Dimension				[g]	Art.nr.
	a	e [mm]	h	k		
Värmebehandlat stål						
6	5,6	10	8	4	4,4	23010.0060
8	7,6	13	10	6	10,0	23010.0080
10	9,6	15	12	6	17,0	23010.0100
12	11,6	18	14	7	27,0	23010.0120
14	13,6	22	16	8	46,0	23010.0140
16	15,6	25	18	9	68,0	23010.0160 ¹⁾
18	17,6	28	20	10	95,0	23010.0180
20	19,6	32	24	12	149,0	23010.0200 ¹⁾
22	21,6	35	28	14	210,0	23010.0220
24	23,6	40	32	16	300,0	23010.0240 ¹⁾
28	27,6	44	36	18	430,0	23010.0280
32	31,5	50	40	20	580,0	23010.0320 ¹⁾
36	35,5	54	44	22	800,0	23010.0360
42	41,5	65	52	26	1250,0	23010.0420
48	47,5	75	60	30	1900,0	23010.0480
54	53,4	85	70	34	3141,0	23010.0540
rostfritt stål						
8	7,6	13	10	6	10,0	23010.0720
10	9,6	15	12	6	17,0	23010.0730
12	11,6	18	14	7	27,0	23010.0740
14	13,6	22	16	8	46,0	23010.0750
16	15,6	25	18	9	68,0	23010.0760 ¹⁾
18	17,6	28	20	10	95,0	23010.0780

¹⁾ Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."