

## Muttrar för T-spår • förlängd EH 23020.




### Produktbeskrivning

"Förlängda" muttrar för T-spår är i jämförelse med versionen enligt DIN 508 särskilt lämpliga för monteringen i spårkorset.

### Material

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10, svart


### Ritning



### Orderinformation

T-spår storlek [mm]	Dimension						[g]	Art.nr.
	d	a	e	l	h	k		
6	M 5	5,6	10	20	8	4	7,9	<a href="#">23020.0060</a>
8	M 6	7,6	13	26	10	6	19,0	<a href="#">23020.0080</a>
10	M 8	9,6	15	30	12	6	29,0	<a href="#">23020.0100</a>
12	M10	11,6	18	36	14	7	48,0	<a href="#">23020.0120</a>
14	M 6	13,6	22	44	16	8	91,0	<a href="#">23020.0146</a>
14	M12	13,6	22	44	16	8	80,0	<a href="#">23020.0140</a>
16	M14	15,6	25	50	18	9	120,0	<a href="#">23020.0160</a>
18	M16	17,6	28	56	20	10	160,0	<a href="#">23020.0180</a>
20	M18	19,6	32	64	24	12	257,0	<a href="#">23020.0200</a>
22	M20	21,6	35	70	28	14	359,0	<a href="#">23020.0220</a>
28	M24	27,6	44	88	36	18	741,0	<a href="#">23020.0280</a>
36	M30	35,5	54	108	44	22	1394,0	<a href="#">23020.0360</a>

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."