

## Muttrar för T-spår · rhombus EH 23020.




### Produktbeskrivning

T-spårs mutter "rhombus" behöver inte skjutas in från början av spåret, den kan placeras direkt i spåret.

### Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


### Ritning



### Orderinformation

T-spår storlek [mm]	Dimension					[g]	Art.nr.
	d	a	e	h	k		
6	M 5	5,7	10	8	4	2,1	<a href="#">23020.0560</a>
8	M 6	7,6	13	10	6	5,4	<a href="#">23020.0580</a>
10	M 8	9,6	15	12	6	8,8	<a href="#">23020.0600</a>
12	M10	11,6	18	14	7	14,0	<a href="#">23020.0620</a>
14	M12	13,6	22	16	8	23,0	<a href="#">23020.0640</a>
16	M14	15,6	25	18	9	0,7	<a href="#">23020.0660</a>
18	M16	17,6	28	20	10	46,0	<a href="#">23020.0680</a>
20	M18	19,6	32	24	12	69,0	<a href="#">23020.0700</a>
22	M20	21,6	35	28	14	98,0	<a href="#">23020.0720</a>
28	M24	27,6	44	36	18	213,0	<a href="#">23020.0780</a>
36	M30	35,5	54	44	22	423,0	<a href="#">23020.0860</a>
42	M36	41,5	65	52	26	676,0	<a href="#">23020.0920</a>

### Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."