

Plana brickor • DIN 6340 värmebehandlad
EH 23060.


Produktbeskrivning

De plana, värmebehandlade brickorna är tillverkade enligt DIN 6340.

Material

- Värmebehandlat stål, stansad, mekaniskt hårt, fosfaterat

Ritning




Orderinformation

d ₁	Dimension		s	För bultar [mm]	[g]	Art.nr.
	d ₂ [mm]					
6,4	17		3	M 6	3,8	23060.0006
8,4	23		4	M 8	9,8	23060.0008
10,5	28		4	M10	15,0	23060.0010
13,0	35		5	M12	28,0	23060.0012
15,0	40		5	M14	40,0	23060.0014 ¹⁾
17,0	45		6	M16	55,0	23060.0016
19,0	45		6	M18	53,0	23060.0018 ¹⁾
21,0	50		6	M20	65,0	23060.0020
23,0	50		8	M22	86,0	23060.0022 ¹⁾
25,0	60		8	M24	122,0	23060.0024
31,0	68		10	M30	199,0	23060.0030
38,0	80		12	M36	360,0	23060.0036 ¹⁾

¹⁾ Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."