

Brickor • hög precision

EH 23060.




Produktbeskrivning

De exakt tillverkade brickorna har ett tillägg i parallellitet på 0,05 mm.

Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat
- Rostfritt stål 1.4305


Ritning



Orderinformation

d ₁	Dimension		s	För bultar [mm]	[g]	Art.nr.
	d ₂	[mm]				
Värmebehandlat stål						
5,3	13		3	M 5	2,5	23060.0105
6,4	17		3	M 6	4,6	23060.0106
8,4	24		4	M 8	12,0	23060.0108
10,5	30		4	M10	19,0	23060.0110
13,0	36		5	M12	34,0	23060.0113
17,0	45		5	M16	52,0	23060.0117
Rostfritt stål						
3,2	8		2	M 3	0,7	23060.0153
4,2	12		2	M 4	1,5	23060.0154
5,3	13		3	M 5	2,5	23060.0155
6,4	17		3	M 6	4,6	23060.0156
8,4	24		4	M 8	12,0	23060.0158
10,5	30		4	M10	19,0	23060.0160
13,0	36		5	M12	34,0	23060.0163
17,0	45		5	M16	52,0	23060.0167

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."