


## Sexkantsmutter med krage • DIN 6331 (höjd 1,5 d) EH 23080.



### Produktbeskrivning

Sexkantsmuttrar med krage är tillverkade enligt DIN 6331.

### Material


- Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat
- Rostfritt stål 1.4305

### Mer information


### Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -  
Tekniska Data-

### Ritning




### Orderinformation

d <sub>1</sub>	a	Dimension [mm]				d <sub>2</sub>	e	m	s	 [g]	Art.nr.
<b>Värmebehandlat stål</b>											
M 6	3,0	14	11,5	9	10	5,4	23080.0006				
M 8	3,5	18	15,0	12	13	12,0	23080.0008				
M10	4,0	22	18,5	15	16	22,0	23080.0010				
M12	4,0	25	20,8	18	18	30,0	23080.0012				
M14	4,5	28	24,2	21	21	47,0	23080.0014 <sup>1)</sup>				
M16	5,0	31	27,7	24	24	67,0	23080.0016				
M18	5,5	34	31,2	27	27	97,0	23080.0018 <sup>1)</sup>				
M20	6,0	37	34,6	30	30	129,0	23080.0020				
M22	6,0	40	39,3	33	34	179,0	23080.0022 <sup>1)</sup>				
M24	6,0	45	41,6	36	36	213,0	23080.0024				
M30	8,0	58	53,1	45	46	468,0	23080.0030				
M36	10,0	68	63,5	54	55	783,0	23080.0036				
<b>rostfritt stål</b>											
M 8	3,5	18	15,0	12	13	12,0	23080.0108 <sup>2)</sup>				
M10	4,0	22	18,5	15	17	25,0	23080.0110 <sup>2)</sup>				
M12	4,0	25	20,8	18	19	36,0	23080.0112 <sup>2)</sup>				
M16	5,0	31	27,7	24	24	67,0	23080.0116 <sup>2)</sup>				
M20	6,0	37	34,6	30	30	129,0	23080.0120 <sup>2)</sup>				

<sup>1)</sup> Dimensioner inte tillgängliga i DIN standard.

<sup>2)</sup> DIN standard inkluderar ej dessa material.

Användningsexempel



Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.