

Förlängningsmutter • (höjd 3 d)
EH 23090.

Produktbeskrivning

Jämfört med en sexkantmutter enligt DIN 6330 är förlängningsmuttrarna längre och lämpar sig särskilt väl till att sammankoppla bultar.

Material


- Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat

Mer information

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -
Tekniska Data-


Ritning



Orderinformation

d	Dimension			[g]	Art.nr.
	e	m	s		
		[mm]			
M 6	11,5	18	10	8,7	23090.0006
M 8	15,0	24	13	19,0	23090.0008
M10	18,5	30	16	35,0	23090.0010
M12	20,8	36	18	50,0	23090.0012
M14	24,2	42	21	79,0	23090.0014
M16	27,7	48	24	119,0	23090.0016
M20	34,6	60	30	228,0	23090.0020
M24	41,6	72	36	403,0	23090.0024
M30	53,1	90	46	819,0	23090.0030
M36	63,5	108	55	1386,0	23090.0036

Användningsexempel



Överensstämmelse

För detaljerad överensstämmelseinformation, välj önskat artikelnummer.